



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, 400 mm ² , 400 mm ² - 400 mm ²
Číslo objednávky	2578020000
Typ	KRN-M10/-400
GTIN (EAN)	4064675018117
Množství	15 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	207.65 g
----------------	----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Verze	Euro řada, standardní
-------	-----------------------

Konektory

Průřez vodiče, max.	400 mm ²	Průřez vodiče, min.	400 mm ²
Průřez vodiče	400 mm ²	Izolace	není k dispozici
Otvor	M 10	Identifikační barva	Žádné
Vnitřní průměr hřídele (d1)	27.5 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	33.5 mm
Délka hřídele (a)	47 mm	Délka připojení (l)	92 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	10.5 mm	Šířka příruby (b)	49 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Nákresy

