

## ES APG80 WM 400


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Verze            | 400mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| Číslo objednávky | <a href="#">2578060000</a>         |
| Typ              | ES APG80 WM 400                    |
| GTIN (EAN)       | 4064675018124                      |
| Množství         | 1 items                            |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |      |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 70 g |
|----------------|------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Krimpovací vložky

|                       |      |                                    |     |
|-----------------------|------|------------------------------------|-----|
| Šířka krimpování      | 7 mm | Průřez měděného krimpovaného spoje | 400 |
| Krimpovací šířka v mm | 7    |                                    |     |

### Popis kontaktu

|                         |     |                         |                     |
|-------------------------|-----|-------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max. AWG | 750 | Krimpovací rozsah, max. | 400 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----|-------------------------|---------------------|

### Údaje o nástroji - krimpování

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Krimpování - typ/profil | WM krimpování |
|-------------------------|---------------|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |