


ES APG80 WM 400**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	400mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	2578060000
Typ	ES APG80 WM 400
GTIN (EAN)	4064675018124
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	70 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	400
Krimpovací šířka v mm	7		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	750	Krimpovací rozsah, max.	400 mm ²
-------------------------	-----	-------------------------	---------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
-------------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		