

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Verze | Cutting machine |
| Číslo objednávky | 2580010000 |
| Typ | CUTFIX 8 INTERFACE |
| GTIN (EAN) | 4050118605839 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| Poslední datum objednávky | 2025-01-06T00:00:00+01:00 |
| Alternativní výrobek | CUTFIX PRO |

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 360 mm | Hloubka (v palcích) | 14.1732 inch |
| Výška | 470 mm | Výška (v palcích) | 18.5039 inch |
| Šířka | 380 mm | Šířka (v palcích) | 14.9606 inch |
| Čistá hmotnost | 20809 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Automatické řezání

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|
| Korekce délky | Korekci prokluzu v mm lze naprogramovat, aby odpovídala dílu. | Množství předvýběru, max. | Nastavitelné množství dílů, kód |
| Hlavice | elektrické | Sklad | až 2 000 úloh řezání |
| Klávesnice | Dotykový displej | Rychlost podávání, max. | 1,5 m/s |
| Indikační displej | LCD displej | Délka předvýběru, max. | 999999 mm |
| Délka předvýběru, min. | 2 mm | Rozhraní | USB 1.1, USB 2.0 |
| Software | k vyměňování dat s IBM kompatibilním PC, Integrované rozhraní pro čtení dat CAE | Otvor (max. průměr) | 8 mm vnější průměr |
| Elektrické připojení | 100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA | Jednotlivé pružné/pevné vodiče | max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Typ | AIMESA V CUTFIX | Verze | |
| Číslo objednávky | 9054740000 | Příslušenství, Náhradní díl | |
| GTIN (EAN) | 4032248104512 | | |
| Množství | 1 ST | | |