



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | USB kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m |
| Číslo objednávky | 2581730030 |
| Typ | IE-USB-3.0-A-A-3M |
| GTIN (EAN) | 4050118630534 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|---------------|
| Délka | 3 m | Délka (v palcích) | 118.1102 inch |
| Čistá hmotnost | 140 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -15 °C...80 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické specifikace kabelu

| | |
|-----------------|-------|
| Barva opláštění | Modrá |
|-----------------|-------|

Všeobecné technické údaje

| | |
|-----------------|----------------|
| Povrch kontaktu | Pozlacený nikl |
|-----------------|----------------|

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|---|
| Zástrčka vpravo | USB A 3.0, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|-----------------|---|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | USB A 3.0, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|----------------|---|

Struktura kabelu

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| Barva opláštění | Modrá | Průřez | 4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power) |
| Průměr pláště, max. | 5.65 mm | Průměr pláště, min. | 5.35 mm |
| Materiál pláště | PVC | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |