



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	USB kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Číslo objednávky	2581730050
Typ	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	5 m	Délka (v palcích)	196.8504 inch
Čistá hmotnost	220 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-15 °C...80 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění Modrá

Všeobecné technické údaje

Povrch kontaktu Pozlacený nikl

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo USB A 3.0, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo USB A 3.0, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Struktura kabelu

Barva opláštění	Modrá	Průřez	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Průměr pláště, max.	5.65 mm	Průměr pláště, min.	5.35 mm
Materiál pláště	PVC		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		