

**CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V kombinaci s velkým počtem různých stíněných spojovacích svorek (KLBÜ) umožňují stíněné spojovací lišty praktické, nekomplikované a rychlé stínění kabelů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Lišta připojení stínění, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Ocel, galvanizovaná, Stříbrná, Výška: 35.23 mm, Šířka: 140 mm, Hloubka: 16 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2583890000</a>
Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Množství	10 items

## CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	35.23 mm	Výška (v palcích)	1.387 inch
Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5.5118 inch
Průměr	5.3 mm	Rozměr při montáži - výška	5.91 mm
Rozměr při montáži - šířka	5.3 mm	Čistá hmotnost	46.96 g

## Teploty

Provozní teplota
------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Silikon	Ne	Halogen	Ne
Základní materiál	Ocel, galvanizovaná		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		