

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V kombinaci s velkým počtem různých stíněných spojovacích svorek (KLBÜ) umožňují stíněné spojovací lišty praktické, nekomplikované a rychlé stínění kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Lišta připojení stínění, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Ocel, galvanizovaná, Stříbrná, Výška: 35.23 mm, Šířka: 113 mm, Hloubka: 16 mm
Číslo objednávky	2583910000
Typ	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	35.23 mm	Výška (v palcích)	1.387 inch
Šířka	113 mm	Šířka (v palcích)	4.4488 inch
Průměr	5.3 mm	Rozměr při montáži - výška	5.91 mm
Rozměr při montáži - šířka	5.3 mm	Čistá hmotnost	40.2 g

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Halogen	Ne
Základní materiál	Ocel, galvanizovaná		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		