

CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V kombinaci s velkým počtem různých stíněných spojovacích svorek (KLBÜ) umožňují stíněné spojovací lišty praktické, nekomplikované a rychlé stínění kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Lišta připojení stínění, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Ocel, galvanizovaná, Stříbrná, Výška: 35.23 mm, Šířka: 93 mm, Hloubka: 16 mm
Číslo objednávky	2583930000
Typ	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	35.23 mm	Výška (v palcích)	1.387 inch
Šířka	93 mm	Šířka (v palcích)	3.6614 inch
Průměr	5.3 mm	Rozměr při montáži - výška	5.91 mm
Rozměr při montáži - šířka	5.3 mm	Čistá hmotnost	31.15 g

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon Ne Halogen Ne
Základní materiál Ocel, galvanizovaná

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15