

## CABTITE LNS M20 BK



Pro metrické průchozí otvory M20 až M63 nabízí systém kabelových vstupů Cabtite oddělitelné kabelové průchodky pro kabely s konektory i bez nich. V případě údržby nebo výměn v systému, je možné předem sestavené kabely s průměry 2 až 35 mm rychle a bezpečně vložit do panelů nebo pouzder. Spolehlivé těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529 a absolutně bezpečné montování (uvolnění pnutí na základě DIN EN 62444) jsou zajištěny umístěním drážkovaných těsnicích prvků s vlnovým řezem kolem kabelu před vložením do jedné ze dvou polovin kabelové průchodky. Oddělitelný systém umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Po vložení těsnicího prvku se obě poloviny kabelové průchodky jednoduše zacvaknou k sobě. Pojistná matice, která je rovněž oddělitelná, umísťená uvnitř panelu zajišťuje spolehlivé a bezpečné uchycení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 28 mm, Šířka: 28 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C... 120 °C
Číslo objednávky	<a href="#">2584110000</a>
Typ	CABTITE LNS M20 BK
GTIN (EAN)	4050118616408
Množství	10 items

## CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0.2756 inch
Výška	28 mm	Výška (v palcích)	1.1024 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1.1024 inch
Průměr	29 mm	Čistá hmotnost	2.8 g

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...120 °C
------------------	-----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Silikon	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ne
AF velikost 1	28 mm	AF velikost 2	29 mm
Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny	Vnější závit	M 20
Délka závitu	7 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**CABTITE LNS M20 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rozměrový výkres**

