

## CABTITE GI H BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zasouvací zacvakávací vložky umožňují konfiguraci otvorů v rámu podle potřeby za účelem použití s malými nebo velkými těsnicími prvky. Slyšitelné „cvaknutí“ potvrzuje správnou instalaci. To znamená, že systém zavádění kabelů Cabtite je možné variabilně konfigurovat pro různé požadavky (kabely, vodiče, hadice, pneumatické a hydraulické linky).

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 44 mm, Šířka: 67 mm, Hloubka: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Číslo objednávky	<a href="#">2584270000</a>
Typ	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
Množství	5 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E223801

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.689 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1.7323 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	17.5 mm	Šířka	67 mm
Šířka (v palcích)	2.6378 inch	Čistá hmotnost	9.61 g

### Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 120 °C
------------------	------------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné informace

Silikon	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Halogen	Ne	Stupeň krytí	IP66
Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny	Těsnění	TPE

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

## Nákresy

### Rozměrový výkres

