

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RJ45 krimpovací zásuvný konektor podle IEC 60603-7-5 1
pro vodiče s vnějším obvodem do 1,05 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky	2584980000
Typ	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Množství	10 items

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 4.5 g

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	Crimp
Popis výrobku	s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm	Propojení	PROFINET
Barevný	Různé	Průřez izolace, min.	1.3 mm
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Průměr připojení, pevný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průřez připojení vodiče, pružný	...0.35 mm ²
Průměr pláště, max.	7.5 mm	Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	Polyamid PA6, UL 94-V0
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Odpor izolace	500 MΩ
Jmenovité napětí	150 V	Jmenovitý proud	1,5 A
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af		


Obecné standardy

Standardní konektor IEC 60603-7

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings



IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****... pro modulární zásuvné konektory**

Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Verze
Číslo	2614210000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118621631	
Množství	1 ST	

Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-RJ45	Verze
Číslo	2552580000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118562583	
Množství	10 ST	