

## HDC MRJ45 A MI


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, IDC svorka, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	<a href="#">2592220000</a>
Typ	HDC MRJ45 A MI
GTIN (EAN)	4050118602333
Množství	1 items

## HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E92202

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	54.85 mm	Výška (v palcích)	2.1594 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	21.12 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## Obecné údaje

Počet pólů	8	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	750 (RJ45)
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0.8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1		

## Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Typ připojení	IDC svorka
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Průřez izolace, min.	0.85 mm
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Průřez vodiče, max.	0 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0 mm <sup>2</sup>	Průměr – připojení plný vodič, min.	0.4 mm
Průměr – připojení plný vodič, min.	0.64 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**Nákresy**



## HDC MRJ45 A MI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Elektrické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MRJ45 GC F	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2592030000</a>	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, RJ45, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1	
GTIN (EAN)	4050118600506		
Množství	1 ST		