


HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, IDC svorka, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	2592240000
Typ	HDC MRJ45 P MI
GTIN (EAN)	4050118602371
Množství	1 items

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	54.85 mm	Výška (v palcích)	2.1594 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	5.4 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Obecné údaje

Počet pólů	8	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	750 (RJ45)
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0.8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1		

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Typ připojení	IDC svorka
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Průřez izolace, min.	0.85 mm
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Průřez vodiče, max.	0 mm ²
Průřez vodiče, min.	0 mm ²	Průměr – připojení plný vodič, min.	0.4 mm
Průměr – připojení plný vodič, min.	0.64 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Nákresy



HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MRJ45 GC F	Verze	
Číslo objednávky	2592030000	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, RJ45, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1	
GTIN (EAN)	4050118600506		
Množství	1 ST		