


HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	2592250000
Typ	HDC MRJ45 8PLUG MC
GTIN (EAN)	4050118602357
Množství	1 items

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	4.5 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Obecné údaje

Počet pólů	8	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	750 (RJ45)
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0.8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1		

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 24/1	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez izolace, max.	1.05 mm	Průřez izolace, min.	0.85 mm
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26/1	Průměr – připojení plný vodič, min.	0.4 mm
Průměr – připojení plný vodič, min.	0.51 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	TT 8 RS MP 8	Verze
Číslo objednávky	9202800000	Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4032248512072	
Množství	1 ST	

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MRJ45 GC F	Verze	
Číslo objednávky	2592030000	Modul RJ45, 50 V, 1 A, Počet pólů: 8, RJ45, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1	
GTIN (EAN)	4050118600506		
Množství	1 ST		