



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	2596610000
Typ	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
Množství	1000 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-08-14T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	0.75 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Typ tisku	prázdný	
Šířka	100 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Barevný	Stříbrná	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyetylén	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Počet na roli	1000	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	444 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	23 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Šířka textového pole	50 mm	Výška textového pole	25 mm
Vnější prům. vodiče	7 - 23 mm	Průřez připojeného vodiče	444 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy

