

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systemy označování, Tepelná tiskárna, Tepelný přenos, 300 DPI, MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků
Číslo objednávky	2599430000
Typ	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	253 mm	Hloubka (v palcích)	9.9606 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12.5984 inch
Šířka	253 mm	Šířka (v palcích)	9.9606 inch
Čistá hmotnost	5800 g		

Teploty

Okolní teplota 5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Systémy značení

Typ značky	MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků	Paměť (RAM)	256 MB
Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Metoda tisku	Tepelný přenos
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Napájecí napětí	100...240 V AC	Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Rychlost tisku	max. 150 mm/s	Rozlišení tisku, max.	300 DPI
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Ke stažení	M-Print PRO
Rozsah dodávky	THM MultiMark, Ručně, USB kabel, Síťový kabel, Euro konektor, US konektor, UK zástrčka, Ovladač tiskárny, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, PÁSKA MM 110/360 SW inkoustová páska, Inkoustová páska, jádro, Tiskový válec, Přítlačný válec		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	THM MMP CASE	Verze
Číslo	2457760000	Empty box / Case
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118473131	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK CUTTER	Verze
Číslo	1331600000	Cutting kit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118163155	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK PERFORATOR	Verze
Číslo	1416330000	Cutting kit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118219388	
Množství	1 ST	
Typ	THM MMP EXT.RH	Verze
Číslo	1302920000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118102307	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo	1357420000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Verze
Číslo	1357430000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118160253	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF	Verze
Číslo	2518600000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118531305	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF-W	Verze
Číslo	2519150000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118531091	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Verze
Číslo	2799000000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675259985	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Verze
Číslo	2786210000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675063230	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Verze
Číslo	2719270000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118849158	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Verze
Číslo	2835010000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675427346	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Verze
Číslo	2438500000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118498721	
Množství	1 ST	

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo	2005090000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo	2448880000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo	2005080000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo	2005040000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo	2005070000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Verze
Číslo	1426210000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ST	

Příslušenství

M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

Všeobecné objednávací údaje

Typ	M-PRINT PRO	Verze
Číslo objednávky	1905490000	Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
GTIN (EAN)	4032248526291	
Množství	1 ST	