

**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Systemy označování, Tepelná tiskárna, Tepelný přenos, 300 DPI, MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků
Číslo objednávky	<a href="#">2599430000</a>
Typ	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Množství	1 items

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	253 mm	Hloubka (v palcích)	9.9606 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12.5984 inch
Šířka	253 mm	Šířka (v palcích)	9.9606 inch
Čistá hmotnost	5800 g		

## Teploty

Okolní teplota 5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## Systémy značení

Typ značky	MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků	Paměť (RAM)	256 MB
Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Metoda tisku	Tepelný přenos
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Napájecí napětí	100...240 V AC	Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Rychlost tisku	max. 150 mm/s	Rozlišení tisku, max.	300 DPI
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozsah dodávky	THM MultiMark, Ručně, USB kabel, Síťový kabel, Euro konektor, US konektor, UK zástrčka, Ovladač tiskárny, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, PÁSKA MM 110/360 SW inkoustová páska, Inkoustová páska, jádro, Tiskový válec, Přítlačný válec

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	THM MMP CASE	Verze
Číslo	<a href="#">2457760000</a>	Empty box / Case
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118473131	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK CUTTER	Verze
Číslo	<a href="#">1331600000</a>	Cutting kit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118163155	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK PERFORATOR	Verze
Číslo	<a href="#">1416330000</a>	Cutting kit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118219388	
Množství	1 ST	
Typ	THM MMP EXT.RH	Verze
Číslo	<a href="#">1302920000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118102307	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo	<a href="#">1357420000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Verze
Číslo	<a href="#">1357430000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118160253	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF	Verze
Číslo	<a href="#">2518600000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118531305	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF-W	Verze
Číslo	<a href="#">2519150000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118531091	
Množství	1 ST	

## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Verze
Číslo	<a href="#">2799000000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675259985	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Verze
Číslo	<a href="#">2786210000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675063230	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Verze
Číslo	<a href="#">2719270000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118849158	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Verze
Číslo	<a href="#">2835010000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675427346	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Verze
Číslo	<a href="#">2438500000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118498721	
Množství	1 ST	

## Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	

## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Verze
Číslo	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ST	

## Accessories

## M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	M-PRINT PRO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1905490000</a>	Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
GTIN (EAN)	4032248526291	
Množství	1 ST	