

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémy označování, Tepelná tiskárna, Tepelný přenos, 300 DPI, MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků
Číslo objednávky	2599440000
Typ	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Množství	1 items

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	274 mm	Hloubka (v palcích)	10.7874 inch
Výška	446 mm	Výška (v palcích)	17.559 inch
Šířka	242 mm	Šířka (v palcích)	9.5275 inch
Čistá hmotnost	10000 g		

Teploty

Okolní teplota 5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Systémy značení

Typ značky	MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků	Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Metoda tisku	Tepelný přenos	Rozhraní	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Rychlost tisku	max. 150 mm/s
Rozlišení tisku, max.	300 DPI	Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne
Rozsah dodávky	THM MultiMark, USB kabel, Síťový kabel, Euro konektor, US konektor, UK zástrčka, Ovladač tiskárny, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, PÁSKA MM 110/360 SW inkoustová páska, Inkoustová páska, jádro, Tiskový válec, Přítlačný válec, W-LAN stick		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Verze
Číslo	2661610000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118681222	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Verze
Číslo	2661620000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118681239	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Verze
Číslo	2661600000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118681246	
Množství	1 ST	
Typ	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Verze
Číslo	1540770000	Cutting kit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118345711	
Množství	1 ST	

Příslušenství

M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

Všeobecné objednací údaje


Typ	M-PRINT PRO	Verze
Číslo objednávky	1905490000	Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
GTIN (EAN)	4032248526291	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	