

P BAG XL SET 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkcí. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Nářadí, Příslušenství
Číslo objednávky	2602140000
Typ	P BAG XL SET 4
GTIN (EAN)	4050118613117
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	220 mm	Hloubka (v palcích)	8.6614 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12.5984 inch
Čistá hmotnost	2038 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Brašna na nářadí, vybaveny
---------------	----------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG XL SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

nevybaveny




Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	P BAG BIG	Verze
Číslo objednávky	2576620000	Nářadí, Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118650594	
Množství	1 ST	

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 8	Verze
Číslo objednávky	9002650000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	9005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	
Typ	AM 25	Verze
Číslo	9001540000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190138271	
Množství	1 ST	

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 10 HEX	Verze
Číslo	1445070000	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm ² , 10mm ² , Šestihřanné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118250312	
Množství	1 ST	

Příslušenství

s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT DIGI PRO	Verze
Číslo	9918870000	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248405756	
Množství	1 ST	

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	2749610000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118896350	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	2749620000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 100 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118896367	
Množství	1 ST	

Příslušenství**Křížový šroubovák, Phillips**

Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK SLIM PH1 X 80	Verze	
Číslo objednávky	2749650000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1	
GTIN (EAN)	4050118896398		
Množství	1 ST		
Typ	SDIK SLIM PH2 X 100	Verze	
Číslo objednávky	2749660000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2	
GTIN (EAN)	4050118896404		
Množství	1 ST		