

PRO CASE CAB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkcí. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kufřík na nářadí s obsahem
Číslo objednávky	2602250000
Typ	PRO CASE CAB
GTIN (EAN)	4050118613018
Množství	1 items

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	170 mm	Hloubka (v palcích)	6.6929 inch
Výška	400 mm	Výška (v palcích)	15.748 inch
Šířka	480 mm	Šířka (v palcích)	18.8976 inch
Čistá hmotnost	6162 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Kufřík na nářadí
---------------	------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Nákresy



Příslušenství

Prázdné



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PRO CASE LEER	Verze
Číslo	9202470000	Krabice na sortiment
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248495788	
Množství	1 ST	

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 8	Verze
Číslo	9002650000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190020163	
Množství	1 ST	

VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KBZ 180	Verze
Číslo	9046290000	Kleště
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248356485	
Množství	1 ST	

VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SE HD 180	Verze
Číslo	9046330000	Diagonální štípací kleště
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248357635	
Množství	1 ST	

VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FRZ S 160	Verze
Číslo	9046370000	Kleště
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248357673	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze
Číslo	9005000000	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072506	
Množství	1 ST	
Typ	STRIPPER ROUND TOP	Verze
Číslo	9918050000	Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248359165	
Množství	1 ST	

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 10 HEX	Verze
Číslo	1445070000	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0,25mm ² , 10mm ² , Šestihřanné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118250312	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Kombinovaný šroubovací a řezný nástroj „Swifty® CS“



Kombinovaný řezací/odizolovací nástroj Swifty® CS a sada Swifty® CS pro řezání a odizolování měděných kabelů bez krimpování do 1,5 mm² plných a 2,5 mm² ohebných.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SWIFTY CS SET	Verze
Číslo	9006060000	Nástroj na řezání a šroubování, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248257638	
Množství	1 ST	

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze
Číslo	9008850000	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266609	
Množství	1 ST	

Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Verze	
Číslo	2749580000	Montážní nástroj	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118896329		
Množství	1 ST		

Klíče od skřínky



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvkem přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Verze	
Číslo	9918130000	Univerzální klíč	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248371112		
Množství	1 ST		

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TH-S 9-40	Verze	
Číslo	9008880000	nástrčkové klíče	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266630		
Množství	1 ST		

Příslušenství

s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT DIGI PRO	Verze	
Číslo	9918870000	Verze	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248405756		
Množství	1 ST		

Bezkontaktní tester napětí



- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- Bez potřeby průtoku proudu díky kapacitní metodě
- Detekuje skryté přerušené vodiče s tolerancí pouhých několika milimetrů
- Rozpozná vodiče vedoucí napětí v zásuvkách, kabelových bubnech, rozvaděčích, atd.
- Zobrazení: vizuální nebo vizuální a akustické
- včetně funkce svítilny s VT LCL

Všeobecné objednací údaje

Typ	VT LCL	Verze	
Číslo	2436670000	Verze	Testovací nástroje, Detektor kabelu
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118450033		
Množství	1 ST		

Řada dvojitého koncovky s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

PRO CASE CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze	
Číslo	9025430000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190337162		
Množství	1 ST		

Testery průchodnosti



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítlna usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT CTL	Verze	
Číslo	2436690000	Testovací nástroje, Testovací zařízení	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118450040		
Množství	1 ST		

Měřicí nástroje



Přesnostní nástroje od společnosti Weidmüller se používají po celém světě. Společnost Weidmüller bere tuto odpovědnost velmi vážně a nabízí rozsáhlé služby. Nástroje by měly i po mnoha letech používání stále fungovat dokonale. Společnost Weidmüller svým zákazníkům nabízí službu „Certifikace nástrojů“. Toto rutinní technické testování společnosti Weidmüller umožňuje zaručit správné fungování a kvalitu svých nástrojů.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FLEXIMET 5 M	Verze	
Číslo	2534210000	Pásmové měřítko	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118545975		
Množství	1 ST		