



Dílňy a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkcí. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Verze            | Tool case with contents                         |
| Číslo objednávky | <a href="#">2602260000</a>                      |
| Typ              | PRO CASE UL                                     |
| GTIN (EAN)       | 4050118613025                                   |
| Množství         | 1 items                                         |
| Stav objednávky  | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do   | 2026-02-28T00:00:00+01:00                       |

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 170 mm | Hloubka (v palcích) | 6.6929 inch  |
| Výška          | 400 mm | Výška (v palcích)   | 15.748 inch  |
| Šířka          | 480 mm | Šířka (v palcích)   | 18.8976 inch |
| Čistá hmotnost | 6563 g |                     |              |

### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI                              |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

### Technické údaje

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Popis výrobku | Kufřík na nářadí |
|---------------|------------------|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

## Nákresy



**Příslušenství****Prázdné**

Dílky a tovary dává přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | PRO CASE LEER              | Verze          |
| Číslo      | <a href="#">9202470000</a> | Assortment box |
| objednávky |                            |                |
| GTIN (EAN) | 4032248495788              |                |
| Množství   | 1 ST                       |                |

**Nástroje na řezání**

Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Verze                                                      |
| Číslo      | <a href="#">9002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| objednávky |                            |                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                            |

**VDE-izolované kombinační kleště**

Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | KBZ 180                    | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9046290000</a> | Pliers |
| objednávky |                            |        |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |        |
| Množství   | 1 ST                       |        |

### VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | SE HD 180                  | Verze                   |
| Číslo      | <a href="#">9046330000</a> | Diagonal-cutting pliers |
| objednávky |                            |                         |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                         |
| Množství   | 1 ST                       |                         |

### VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | FRZ S 160                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9046370000</a> | Pliers |
| objednávky |                            |        |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |        |
| Množství   | 1 ST                       |        |

## Příslušenství

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | STRIPAX                    | Verze                                          |
| Číslo      | <a href="#">9005000000</a> | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| objednávky |                            |                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                |
| Typ        | STRIPPER ROUND TOP         | Verze                                          |
| Číslo      | <a href="#">9918050000</a> | Sheathing strippers                            |
| objednávky |                            |                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                |
| Typ        | STRIPAX ULTIMATE           | Verze                                          |
| Číslo      | <a href="#">1468880000</a> | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| objednávky |                            |                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118274158              |                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                |
| Typ        | AM 16                      | Verze                                          |
| Číslo      | <a href="#">9204190000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění       |
| objednávky |                            |                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248608133              |                                                |
| Množství   | 1 ST                       |                                                |

### Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PZ 10 HEX                  | Verze                                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1445070000</a> | Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 10mm², Šestihranné krimpování |
| objednávky |                            |                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              |                                                                              |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                              |

### Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Verze         |
| Číslo      | <a href="#">9008850000</a> | Mounting tool |
| objednávky |                            |               |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |               |
| Množství   | 1 ST                       |               |

### Set neizolovaných šroubováků



Šroubovák Weidmüller SoftFinish k univerzálnímu používání, hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu matný chrom.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | SD SET S2.5-5.5/PH1/2      | Verze               |
| Číslo      | <a href="#">2749200000</a> | Souprava šroubováků |
| objednávky |                            |                     |
| GTIN (EAN) | 4050118895506              |                     |
| Množství   | 1 ST                       |                     |

## Příslušenství

### Sety šroubováků



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Verze            |
| Číslo      | <a href="#">2749580000</a> | Montážní nástroj |
| objednávky |                            |                  |
| GTIN (EAN) | 4050118896329              |                  |
| Množství   | 1 ST                       |                  |

### Klíče od skřínky



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvkem přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| Typ        | CROSS-KEY UNIVERSAL        | Verze        |
| Číslo      | <a href="#">9918130000</a> | Univeral key |
| objednávky |                            |              |
| GTIN (EAN) | 4032248371112              |              |
| Množství   | 1 ST                       |              |

### s LCD displejem



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LCD displejem
- podle normy VDE,
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typ        | VT DIGI PRO                | Verze                                     |
| Číslo      | <a href="#">9918870000</a> | Testovací nástroje, 2pólový tester napětí |
| objednávky |                            |                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |                                           |
| Množství   | 1 ST                       |                                           |

### Bezkontaktní tester napětí



- Reaguje od vzdálenosti 4 mm
- Bez potřeby průtoku proudu díky kapacitní metodě
- Detekuje skryté přerušené vodiče s tolerancí pouhých několika milimetrů
- Rozpozná vodiče vedoucí napětí v zásuvkách, kabelových bubnech, rozvaděčích, atd.
- Zobrazení: vizuální nebo vizuální a akustické
- včetně funkce svítilny s VT LCL

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | VT LCL                     | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">2436670000</a> | Testovací nástroje, Detektor kabelu |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118450033              |                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                     |

### Testery průchodnosti



Plně izolované plastové kryty našich zkoušeček průchodnosti jsou nárazuvzdorné a nerozbitné, díky čemuž jsou ideální pro každodenní použití i v drsných podmínkách. Vestavěná svítilna usnadňuje rychlé a bezpečné vyhledání vadných kabelů. Výsledky zkoušky průchodnosti mohou být předány vizuálně nebo akusticky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ        | VT CTL                     | Verze                                  |
| Číslo      | <a href="#">2436690000</a> | Testovací nástroje, Testovací zařízení |
| objednávky |                            |                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118450040              |                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                        |

**Příslušenství****Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem**

Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Verze                                              |
| Číslo      | <a href="#">9025430000</a> | Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN |
| objednávky |                            |                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |                                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                                    |

**Měřicí nástroje**

Přesnostní nástroje od společnosti Weidmüller se používají po celém světě.

Společnost Weidmüller bere tuto odpovědnost velmi vážně a nabízí rozsáhlé služby.

Nástroje by měly i po mnoha letech používání stále fungovat dokonale. Společnost Weidmüller svým zákazníkům nabízí službu „Certifikace nástrojů“. Toto rutinní technické testování společnosti Weidmüller umožňuje zaručit správné fungování a kvalitu svých nástrojů.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | FLEXIMET 5 M               | Verze          |
| Číslo      | <a href="#">2534210000</a> | Measuring tape |
| objednávky |                            |                |
| GTIN (EAN) | 4050118545975              |                |
| Množství   | 1 ST                       |                |