


### Podobné ilustraci



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">2604680000</a>
Typ	H1,0/16S GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649475
Množství	4000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E354986

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.13 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinky na vodiče na cívce, žluté	Verze	standard
---------------	--------------------------------------	-------	----------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.4 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm
Průměr objímky (D2)	3.5 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	16.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 18
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	12 mm
Průřez vodiče	1 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Weidmueller

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

