



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 6 mm
Číslo objednávky	2615360000
Typ	SAKQB 6/4
GTIN (EAN)	4050118655858
Množství	20 items
Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Všeobecné objednací údaje

Lokální produkt K dispozici pouze
v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	7.95 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V

Rozměry

Rozteč v mm (P) 8.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 4

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		