

## BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



OMNIMATE Signal a OMNIMATE Power jsou svorkovnice DPS, zásuvný konektor a svorkovnice skrze panely průmyslové aplikace se zaměřením na zpracování signálů a výkonovou elektroniku.

Napájení pro vysoký proud do 232 A a napětí do 1000 V (IEC) nebo 230 A při 600 V (UL). Komponenty jsou optimalizované pro design zaměřený na aplikaci, efektivní výrobu a spolehlivost aplikací.

OMNIMATE Data jsou konektory RJ45 a USB na obvodovou desku pro bezpečný přenos dat v prostředí průmyslového Ethernetu.

RJ45 komponenty společnosti Weidmüller zajišťují bezpečný přenos dat s rychlostí do 1 Gbit/s. Tyto konektory samice mají různé varianty pro procesy pájení průchozím otvorem, pájení přetavením průchozím otvorem a povrchovou montáž a proto se hodí na všechny běžné techniky montáže DPS. Různé typy designu konektorů RJ45 na obvodové desky umožňují přizpůsobení jednotlivým návrhům skříní.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Vzorková souprava, OMNIMATE Power - řada BV/SV 7.62HP
Číslo objednávky	<a href="#">2615770000</a>
Typ	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-08-31T00:00:00+02:00

**BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	154 g
----------------	-------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Důležitá poznámka**

Poznámky

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		