

Obrázek výrobku



Všeobecné objednací údaje

Verze	Y connector
Číslo objednávky	2616430000
Typ	SAI-T-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621396
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	85.36 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	S-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Odpor izolace	≥ 100 MΩ	Jmenovitý proud	12 A
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3
Kabelová průchodka	M 12	Připojení stínění	Ne
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C		

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Obecné údaje

Počet pólů	4	Kódování	S-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Odpor izolace	≥ 100 MΩ	Jmenovitý proud	12 A
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3
Kabelová průchodka	M 12	Jmenovité napětí	630 V AC
Připojení 1	M12/M12	Připojení 2	Šroub
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

