

SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Všeobecné objednáací údaje**

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Y connector |
| Číslo objednávky | 2616460000 |
| Typ | SAI-H4-M12-K |
| GTIN (EAN) | 4050118621525 |
| Množství | 1 items |

SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E310075 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 134 g |
|----------------|-------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Počet pólů | 5 | Kódování | K-coded |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Hlavní materiál krytu | TPU |
| Jmenovitý proud | 12 A | Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |
| Závažnost znečištění | 3 | Kabelová průchodka | M 12 |
| Připojení stínění | Ne | Rozsah teplot krytu | -30...+90 °C |

Údaje o připojení

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Jednotlivý výstup 3 - zásuvný konektor | M12 konektor samice | Skupinový výstup - zásuvný konektor | M12 konektor samec |
| Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor | M12 konektor samice | Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor | M12 konektor samice |
| Utahovací moment | M12: 0,8 - 1,2 Nm | | |

Standardy

| | |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-111 |
|---------------------|-----------------|

Obecné údaje

| | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Počet pólů | 5 | Kódování | K-coded |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Hlavní materiál krytu | TPU |
| Jmenovitý proud | 12 A | Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |
| Závažnost znečištění | 3 | Kabelová průchodka | M 12 |
| Jmenovité napětí | 630 V AC | Připojení stínění | Ne |
| Rozsah teplot krytu | -30...+90 °C | Vnější prům. vodiče | - |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

Rozměrový výkres




Schéma připojení




Schéma pólů




Schéma pólů

