

Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

Verze	Y connector
Číslo objednávky	261650000
Typ	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E310075

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 100 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	K-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Jmenovitý proud	12 A	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 12
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-111

Obecné údaje

Počet pólů	5	Kódování	K-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Jmenovitý proud	12 A	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 12
Jmenovité napětí	630 V AC	Připojení stínění	Ne
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma pólů




Schéma pólů




Schéma pólů

