

### Podobné ilustraci



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Y connector
Číslo objednávky	<a href="#">261650000</a>
Typ	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
Množství	1 items

## SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E310075

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	100 g
----------------	-------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	K-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Jmenovitý proud	12 A	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 12
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C

## Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

## Obecné údaje


Počet pólů	5	Kódování	K-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Jmenovitý proud	12 A	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 12
Jmenovité napětí	630 V AC	Připojení stínění	Ne
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Vnější prům. vodiče	-

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

### Nákresy


#### Rozměrový výkres



#### Schéma pólů



#### Schéma pólů



#### Schéma pólů

