


WS 12/6.5 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WS/ DEK**

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| Číslo objednávky | 2619930000 |
| Typ | WS 12/6.5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626155 |
| Množství | 600 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 12 mm | Výška (v palcích) | 0.4724 inch |
| Šířka | 6.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.2559 inch |
| Čistá hmotnost | 0.17 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -50...90 °C |
|-------------------------|-------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Verze | bez obsahu halogenů | Šířka | 6.5 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C | Barevný | Bílá |
| Halogen | Ne | Základní materiál | PC-ABS, TPU |
| Tištěné znaky | prázdné | Velikost pole na označení | 10.5 x 5.8 mm |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -50...90 °C |
| Aplikace/výrobce | Weidmueller | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Nákresy



WS 12/6.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Verze | |
| Číslo objednávky | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER TB | Verze | |
| Číslo objednávky | 2438500000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118498721 | | |
| Množství | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER TB | Verze |
| Číslo objednávky | 2661600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681246 | |
| Množství | 1 ST | |