

## ESG-FO 9/17 MM SI


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

### Všeobecné objednací údaje

Verze	ESG, Značky na přístroje, 9 x 17 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">2620940000</a>
Typ	ESG-FO 9/17 MM SI
GTIN (EAN)	4050118626049
Množství	1000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.55 mm	Hloubka (v palcích)	0.0217 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0.3543 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	0.07 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -30...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	PE-pěna s akrylátovým lepidlem	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	17 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyester	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	9 x 17 mm	Schválení podle UL 969	Ano
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Počet na roli	1000		

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## ESG-FO 9/17 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	