

CC-FO 15/27 MM SI


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dodávaný standard: CC

Naše celosystémová produktová řada zahrnuje štítky k identifikaci standardních komponentů a také všechny formáty, jako například značka CC 85/54 pro tvorbu jmenovek.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 27 mm, Šedá
Číslo objednávky	2621390000
Typ	CC-FO 15/27 MM SI
GTIN (EAN)	4050118625653
Množství	500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.55 mm	Hloubka (v palcích)	0.0217 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	0.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	PE-pěna s akrylátovým lepidlem	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	27 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Barevný	Šedá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyester	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	15 x 27 mm	Schválení podle UL 969	Ano
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Počet na roli	500		

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



CC-FO 15/27 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze	
Číslo objednávky	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Množství	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	