



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termo-transferové tiskárny

### Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2621520000</a>
Typ	THM WO 24/69 WS
GTIN (EAN)	4050118625523
Množství	1000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	24 mm	Výška (v palcích)	0.9449 inch
Šířka	69 mm	Šířka (v palcích)	2.7165 inch
Čistá hmotnost	0.2 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...
-------------------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	69 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Velikost pole na označení	16 x 24 mm	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...	
Počet na roli	1000	


## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče, max.	16 mm
Vnější prům. vodiče, min.	5 mm	Vnější prům. vodiče	5 - 16 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005070000</a>	Inkoustová páska	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		