

**THM WO 14/22 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termo-transferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Verze            | THM, Označení vodičů a kabelů, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | <a href="#">2621530000</a>                                  |
| Typ              | THM WO 14/22 WS                                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118625516                                               |
| Množství         | 5000 items                                                  |

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.03 mm | Hloubka (v palcích) | 0.001 inch  |
| Výška          | 14 mm   | Výška (v palcích)   | 0.5512 inch |
| Šířka          | 22 mm   | Šířka (v palcích)   | 0.8661 inch |
| Čistá hmotnost | 0.05 g  |                     |             |

## Teploty

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty | -40... |
|-------------------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                                                                    |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Typ tisku                     | prázdný                                                            |               |
| Verze                         | Samolepicí                                                         |               |
| Šířka                         | 22 mm                                                              |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                                                                |               |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                                             |               |
| Barevný                       | Bílá                                                               |               |
| Halogen                       | Ne                                                                 |               |
| Tištěné znaky                 | bez                                                                |               |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                                                     | Kotouč štítků |
| Velikost pole na označení     | 6 x 14 mm                                                          |               |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |               |
| Počet značek na kombinaci     | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |               |
| Rozsah provozní teploty       | -40...                                                             |               |
| Počet na roli                 | 5000                                                               |               |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |        |                           |            |
|---------------------------|--------|---------------------------|------------|
| Halogen                   | Ne     | Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm       |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1.9 mm | Vnější prům. vodiče       | 1.9 - 5 mm |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**



**Accessories****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                     |                            |            |  |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| Typ                 | RIBBON MM 110/360 SW       | Verze      |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)          | 4050118390049              |            |  |
| Množství            | 1 ST                       |            |  |