


HS-FR 9.5-19.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 9.5 - 19.1 mm, 24.9 x 30.4 mm, Bílá
Číslo objednávky	2621680000
Typ	HS-FR 9.5-19.1/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625363
Množství	800 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	HS-HF 9.5-19.1/25 MM W

HS-FR 9.5-19.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.77 mm	Hloubka (v palcích)	0.0303 inch
Výška	24.9 mm	Výška (v palcích)	0.9803 inch
Šířka	30.4 mm	Šířka (v palcích)	1.1968 inch
Čistá hmotnost	0.8 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje


Typ tisku	prázdný	Šířka	30.4 mm
Rozsah provozní teploty, max.	125 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyolefin	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	30.4 x 24.9 mm	kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Rozsah provozní teploty	-55...125 °C	Počet na roli	800

Označení vodičů a kabelů

Průřez propojení AWG, max.	AWG 2/0	Halogen	Ne
Průřez propojení AWG, min.	AWG 6	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	19.1 mm
Vnější prům. vodiče, min.	9.5 mm	Rychlost smršťování	2:1
Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Vnější prům. vodiče	9.5 - 19.1 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 70 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HS-FR 9.5-19.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo objednávky	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

HS-FR 9.5-19.1/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	