


**HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze                | Označení vodičů a kabelů, 9.5 - 19.1 mm, 24.9 x 30.4 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky     | <a href="#">2621690000</a>                                     |
| Typ                  | HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y                                         |
| GTIN (EAN)           | 4050118625356                                                  |
| Množství             | 800 items                                                      |
| Stav objednávky      | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                |
| K dispozici do       | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                      |
| Alternativní výrobek | <a href="#">HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y</a>                         |

## HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.77 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0303 inch |
| Výška          | 24.9 mm | Výška (v palcích)   | 0.9803 inch |
| Šířka          | 30.4 mm | Šířka (v palcích)   | 1.1968 inch |
| Čistá hmotnost | 0.8 g   |                     |             |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...125 °C |
|-------------------------|--------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                |                               |                                                                    |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ tisku                     | prázdný        | Šířka                         | 30.4 mm                                                            |
| Rozsah provozní teploty, max. | 125 °C         | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C                                                             |
| Barevný                       | Žlutá          | Halogen                       | Ne                                                                 |
| Základní materiál             | Polyolefin     | Tištěné znaky                 | bez                                                                |
| Velikost pole na označení     | 30.4 x 24.9 mm | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -55...125 °C   | Počet na roli                 | 800                                                                |


## Označení vodičů a kabelů

|                                  |             |                           |               |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Průřez propojení AWG, max.       | AWG 2/0     | Halogen                   | Ne            |
| Průřez propojení AWG, min.       | AWG 6       | Průřez vodiče, max.       | 70 mm²        |
| Průřez vodiče, min.              | 16 mm²      | Vnější prům. vodiče, max. | 19.1 mm       |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 9.5 mm      | Rychlost smršťování       | 2:1           |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C       | Vnější prům. vodiče       | 9.5 - 19.1 mm |
| Průřez připojeného vodiče        | 16 - 70 mm² |                           |               |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Nákresy



**HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**


|                  |                            |            |
|------------------|----------------------------|------------|
| Typ              | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Verze      |
| Číslo objednávky | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)       | 4050118462944              |            |
| Množství         | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118160314              |       |
| Množství         | 1 ST                       |       |

**THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo      | <a href="#">2672590000</a> |       |
| objednávky |                            |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| Množství   | 1 ST                       |       |