



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Pouzdra FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
Číslo objednávky	<a href="#">2632820000</a>
Typ	FP ENC BS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664539
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	113 mm	Hloubka (v palcích)	4.4488 inch
Výška	191 mm	Výška (v palcích)	7.5197 inch
Šířka	279 mm	Šířka (v palcích)	10.9842 inch
Čistá hmotnost	577.6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím


Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

## Všeobecné údaje

Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Materiál pláště	Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny
Silikon	Ne	Barevný	černá
Stupeň krytí	IP65, v kompletním stavu	Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA
Utahovací moment šroubů víka	2 Nm	Připojení víka	Šrouby TX20
Návod k instalaci	Součástí dodávky jsou šrouby víka		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



## Příslušenství

### Lišty svorkovnice pro plastový kryt

Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®. Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	FP ENC DR07 142 XC P	Verze
Číslo	<a href="#">2633510000</a>	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 142 mm, pro plastové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664393	
Množství	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 230 3C P	Verze
Číslo	<a href="#">2633520000</a>	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 230 mm, pro plastové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664386	
Množství	5 ST	

### DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS PRO	Verze
Číslo	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118287011	
Množství	1 ST	

## Příslušenství

## Nástavce E6.3 - Torx®



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6.3 T20 X 150	Verze
Číslo	<a href="#">2821510000</a>	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675359050	
Množství	5 ST	

## Velikost 3



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení. Kabelové ucpávky viz příslušenství.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	FP ENC BS 042 3B	Verze
Číslo	<a href="#">2632810000</a>	Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664546	
Množství	1 ST	