



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pouzdra FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, v kompletním stavu, Hliník, Aluminium
Číslo objednávky	2632840000
Typ	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	178 mm	Hloubka (v palcích)	7.0079 inch
Výška	191 mm	Výška (v palcích)	7.5197 inch
Šířka	279 mm	Šířka (v palcích)	10.9842 inch
Čistá hmotnost	3524.53 g		

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C Provozní teplota -40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Základní materiál	Hliník	Materiál pláště	Hliník
Silikon	Ne	Barevný	Aluminium
Stupeň krytí	IP65, v kompletním stavu	Utahovací moment šroubů víka	2 Nm
Připojení víka	Šrouby TX20	Návod k instalaci	Součástí dodávky jsou šrouby víka

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Příslušenství

Lišty svorkovnice pro hliníkový kryt

Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®. Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.



Všeobecné objednací údaje

Typ	FP ENC DR07 110 3C A	Verze
Číslo	2633750000	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 110 mm, pro hliníkové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664362	
Množství	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 145 3C A	Verze
Číslo	2633760000	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 145 mm, pro hliníkové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664355	
Množství	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 170 3C A	Verze
Číslo	2633780000	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 170 mm, pro hliníkové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664348	
Množství	5 ST	
Typ	FP ENC DR07 080 XC A	Verze
Číslo	2633730000	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 80 mm, pro hliníkové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118664379	
Množství	5 ST	
Typ	FP ENC DR15 68 XC A	Verze
Číslo	8000046634	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 68 mm, pro hliníkové víko
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118686586	
Množství	5 ST	

DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS PRO	Verze
Číslo	1479120000	Mounting tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118287011	
Množství	1 ST	

Nástavce E6.3 - Torx®



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Verze
Číslo	2821510000	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675359050	
Množství	5 ST	

Velikost 3



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení. Kabelové ucpávky viz příslušenství.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	FP ENC BS 042 3B	Verze
Číslo objednávky	2632810000	Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
GTIN (EAN)	4050118664546	
Množství	1 ST	