



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a
mnoho dalšího.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 142 mm, pro základní díl
Číslo objednávky	2633450000
Typ	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2953 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	142 mm	Šířka (v palcích)	5.5905 inch
Čistá hmotnost	10.8 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Základní materiál	Ocel, galvanizovaná	Izolační materiál	ocel
Barevný	Stříbrná, černá	Typ montáže	Zapojeno
Poloha při montáži, poznámka k instalaci pro základní díl		Verze	bez slotu

Všeobecné specifikace

Izolační materiál	ocel	Základní materiál	Ocel, galvanizovaná
Barevný	Stříbrná, černá		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Nákresy

