

WPC WAGON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Volitelné příslušenství pro úpravy v našem centru pro práci s individuálními požadavky. Systémy podávání kabelu přímo do dílenského vozu nebo externí jednotky, přídavné tiskárny nebo upínací desky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Automatické přístroje
Číslo objednávky	2634140000
Typ	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	750 mm	Hloubka (v palcích)	29.5275 inch
Výška	1800 mm	Výška (v palcích)	70.866 inch
Šířka	1100 mm	Šířka (v palcích)	43.307 inch
Čistá hmotnost	30000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Automatické řezání

Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
------------------------------	---------	----------------------	---------------------------

WPC

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ displeje	15palcová dotyková obrazovka
Poznámka	otočný držák displeje, Dovolené zatížení max. 180 kg, Panel s dokončenou kabeláží a přídatnými síťovými zásuvkami a USB přípojkami, Mobilní použití	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
------------------------------	---------	----------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		