


AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Řada A, Označení svorek, 14 x 10 mm, Žlutá
Číslo objednávky	2635580000
Typ	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	405011867452 1
Množství	40 items

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.2087 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0.5512 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	0.17 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 6.6	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		