

AAM 35-185 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Řada A, Označení svorek, 23.5 x 12 mm, Rozteč v mm (P): 12.00 Žlutá
Číslo objednávky	2635600000
Typ	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
Množství	40 items

AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.2677 inch
Výška	23.5 mm	Výška (v palcích)	0.9252 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Čistá hmotnost	0.42 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.01 kg CO2 eq.	

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 6.6	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	12.00 mm
-----------------	----------

Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Nákresy

