

Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0,5
Číslo objednávky	2635990000
Typ	HDC MHE 4 FP
GTIN (EAN)	4050118692792
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	59.6 mm	Výška (v palcích)	2.3465 inch
Šířka	7.15 mm	Šířka (v palcích)	0.2815 inch
Čistá hmotnost	18.12 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

Obecné údaje

Počet pólů	4	Počet potenciálů	4
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Odpor izolace	1012 Ω
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zásuvka
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Řada	ModuPlug
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	250 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0.5		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze


Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20
Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²

Technické údaje**Klasifikace**


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Nákresy


Obrázek výrobku



HDC MHE 4 FQT mit HDC MHE 4 MQT /
 H07V-K2,5



HDC MHE 4 FQT with HDC MHE 4 MQT /
 H07V-K2,5



HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Jednoduché
 Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	1428920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	1428940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	1428960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	1428980000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	1429010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	1429030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	1429050000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	1429070000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem




Jednoduché
 Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	2736990000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	2736970000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	2737040000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



Jednoduché
 Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	2736940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	2736950000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem




Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo	2737020000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem




Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo	2737020000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



Jednoduché
Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo	2737030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo	2737000000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem




Jednoduché
 Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo	2736900000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo	2736920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



Jednoduché
 Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze	
Číslo objednávky	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Množství	1 ST		

Protikus

Elektrické moduly



Flexibilní
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHE 4 MP	Verze
Číslo	2635980000	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692785	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X MP	Verze
Číslo	2636070000	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692815	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Verze
Číslo	2636090000	Signálový modul, 250 V, 16 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118692839	
Množství	1 ST	