

Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul, 400 V, 16 A, Počet pólů: 5, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	2636190000
Typ	HDC MHE 5 FP
GTIN (EAN)	4050118692594
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	38.9 mm	Výška (v palcích)	1.5315 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	19.73 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Obecné údaje

Počet pólů	5	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	400 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20
Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17



Technické údaje

ECLASS 15.0


27-44-02-17

Nákresy


Obrázek výrobku



HDC MHE 5 FQT mit HDC MHE 5 MQT /
 H07V-K2,5



HDC MHE 5 FQT with HDC MHE 5 MQT /
 H07V-K2,5



HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	1428920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	1428940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	1428960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	1428980000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	1429010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	1429030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	1429050000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	1429070000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	2736990000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	2736970000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	2737040000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	2736940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	2736950000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ST	


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo	2737010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem




Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo	2736890000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ST	

Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo	2736960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ST	

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo	2736910000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze	
Číslo	2737030000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118823080		
Množství	1 ST		
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze	
Číslo	2737000000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118823059		
Množství	1 ST		


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze	
Číslo	2736900000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822267		
Množství	1 ST		
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze	
Číslo	2736920000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822281		
Množství	1 ST		

S dlouhým vodícím kolíkem



Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze	
Číslo objednávky	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Množství	1 ST		

Protikus

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHE 5 MP	Verze
Číslo objednávky	2636180000	Signálový modul, 400 V, 16 A, Počet pólů: 5, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118690996	
Množství	1 ST	