


HDC MHP200 PE FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	2637310000
Typ	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
Množství	1 items

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	38.2 mm	Výška (v palcích)	1.5039 inch
Šířka	21.85 mm	Šířka (v palcích)	0.8602 inch
Čistá hmotnost	90 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zásuvka
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

Verze

Typ připojení Nalisované připojení

Signální kontakt

Jmenovité napětí (DIN EN 61984), signální kontakt 1000 V
 Jmenovitý proud (DIN EN 61984), signální 200 A

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

