

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Pneumatický modul, Počet pólů: 2, Připojení hadic (pneumatických), pneumatický, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1 |
| Číslo objednávky | 2637320000 |
| Typ | HDC MPN 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118767520 |
| Množství | 1 items |

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 6.26 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 80 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Obecné údaje

| | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|
| Počet pólů | 2 | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Cykly zapojování | ≥ 500 | Typ | pneumatický |
| Základní materiál | Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny | Řada | ModuPlug |
| Požadovaný počet míst na zásuvná připojení | 1 | | |

Verze

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Typ připojení | Připojení hadic (pneumatických) | Průřez vodiče, max. | 0 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0 mm ² | | |




Pneumatický modul

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Modul, provozní tlak | 8 bar | Vnitřní průměr hadice, min. | 6 mm |
| Vnitřní průměr hadice, max. | 6 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-20 | | |

Nákresy



Příslušenství

Pneumatické kontakty



Přizpůsobte svá připojení budoucnosti Pomocí pokročilých řešení řady RockStar® ModuPlug Komplexnost průmyslových aplikací stále roste. Požadavky na konektivitu rostou s nimi. Funkčnost na nejúspornějším instalačním prostoru, bezpečná instalace a rychlý proces výměny jsou několika z vlastností produktu, po kterých je poptávka. Náš systém modulárních zásuvných konektorů RockStar® ModuPlug splňuje současné požadavky trhu, ale zároveň byl navržen o ohledem na budoucnost. Použitím jednotlivých modulů kombinujete potřebné funkce pro přenos výkonu, signálu a dat prostřednictvím jediného rozhraní. Díky nové rozmanitosti velikostí modulů můžete v jednom zásuvném konektoru kombinovat více aplikací než kdy předtím. Tyto moduly snižují potřebný prostor a redukuje náklady ve srovnání s konektory s pevnými póly a jinými modulárními systémy zásuvných konektorů. Důmyslné rámy a moduly se velmi snadno instalují a integrují do krytů HDC se stupněm kudy IP 65 a IP 68. Můžete také systém RockStar® ModuPlug použít k doplnění vašich stávajících aplikací bez jakékoliv potřeby změn ve vašem systému. Jakožto zkušený partner průmyslové konektivity nabízí společnost Weidmüller ultra moderní konektivitu s maximální spolehlivostí. Můžete vytvořit přizpůsobená řešení pro progresivní připojení i se systémem RockStar®.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC MPN 6.0 F | Verze |
| Číslo | 2637390000 | Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118654530 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 6.0 M | Verze |
| Číslo | 2637350000 | Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ne |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118654615 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | HDC MPN 6.0 SOF | Verze |
| Číslo | 2637400000 | Pneumatický kontakt, Kontakt s ventilem: Ano |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118654547 | |
| Množství | 10 ST | |