

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Bílá, Výška: 12 mm, Šířka: 2 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2652300000</a>  |
| Typ              | CABTITE BP 2MM PA   |
| GTIN (EAN)       | 4050118662368   |
| Množství         | 25 items  |

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|         |       |                     |             |
|---------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 12 mm | Hloubka (v palcích) | 0.4724 inch |
| Výška   | 12 mm | Výška (v palcích)   | 0.4724 inch |
| Šířka   | 2 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.0787 inch |
| Délka   | 12 mm | Délka (v palcích)   | 0.4724 inch |
| Průměr  | 2 mm  | Čistá hmotnost      | 3.63 g      |

## Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...120 °C |
|------------------|-----------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Všeobecné informace

|                              |      |                            |          |
|------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Vnější průměr kabelu, max.   | 2 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 2 mm     |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0  | Halogen                    | Ne       |
| Stupeň krytí                 | IP66 | Základní materiál          | Polyamid |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |