

## CABTITE BP 3MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Bílá, Výška: 12 mm, Šířka: 3 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Číslo objednávky	<a href="#">2652310000</a>
Typ	CABTITE BP 3MM PA
GTIN (EAN)	4050118662436
Množství	25 items

## CABTITE BP 3MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	3 mm	Šířka (v palcích)	0.1181 inch
Délka	12 mm	Délka (v palcích)	0.4724 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	0.18 g

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...120 °C
------------------	-----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	3 mm	Vnější průměr kabelu, min.	3 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP66	Základní materiál	Polyamid

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		