

**CABTITE BP 7MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Bílá, Výška: 16 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Číslo objednávky | <a href="#">2652350000</a>                                                                                                      |
| Typ              | CABTITE BP 7MM PA                                                                                                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118662450                                                                                                                   |
| Množství         | 25 items                                                                                                                        |

## CABTITE BP 7MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|         |       |                     |             |
|---------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 16 mm | Hloubka (v palcích) | 0.6299 inch |
| Výška   | 16 mm | Výška (v palcích)   | 0.6299 inch |
| Šířka   | 7 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.2756 inch |
| Délka   | 16 mm | Délka (v palcích)   | 0.6299 inch |
| Průměr  | 7 mm  | Čistá hmotnost      | 0.52 g      |

## Teploty

Provozní teplota

-40 °C...120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

|                              |      |                            |          |
|------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Vnější průměr kabelu, max.   | 7 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 7 mm     |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0  | Halogen                    | Ne       |
| Stupeň krytí                 | IP66 | Základní materiál          | Polyamid |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |