

CABTITE BP 12MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Bílá, Výška: 22 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Číslo objednávky	2652400000
Typ	CABTITE BP 12MM PA
GTIN (EAN)	4050118662504
Množství	25 items

CABTITE BP 12MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0.8661 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Délka	22 mm	Délka (v palcích)	0.8661 inch
Průměr	12 mm	Čistá hmotnost	0.03 g

Teploty

Provozní teplota

-40 °C...120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	12 mm	Vnější průměr kabelu, min.	12 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP66	Základní materiál	Polyamid

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		